

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3307.700

**Модульная концепция контроля
микроклимата, модуль
охлаждения Blue e**

Состояние: 05.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3307.700 - Модульная концепция контроля микроклимата, модуль охлаждения Blue e Полная мощность охлаждения 1,50 - 2,50 кВт

Модули охлаждения для климатических дверей. Мощность охлаждения от 1500 до 2500 Вт.



Функции

Арт. №	SK 3307.700
Описание продукта	Все модули охлаждения могут индивидуально комбинироваться с климатической дверью. Модули охлаждения поддерживают энергоэффективную технологию Blue e со встроенным стандартным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Модуль охлаждения, подготовлен для установки в климатическую дверь Встроенный электрический испаритель конденсата Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 6,8 А При 60 Гц: 6,9 А

Функции

Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 22 А При 60 Гц: 24 А
Номинальная мощность Рэл 50/60 Гц L35 L35	0,96 кВт/1,18 кВт
Номинальная мощность Рэл 50/60 Гц L35 L50	1,08 кВт/1,3 кВт
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °С)
При 60 Гц	6,9 А
Указание	Для эффективной работы необходим цоколь высотой 100 или 200 мм
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 1.100 м³/ч Внутренний контур: 600 м³/ч
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 0,7 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,44 t
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,56 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,31
Диапазон рабочих температур	10 °С...55 °С
Допустимое давление (р макс.)	28 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 16 А
Диапазон установок	20 °С...55 °С
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,5 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,55 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,82 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,88 кВт
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	67,45 kg
Gross weight	71 kg

Функции

Код ТНВЭД	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Описание продукта	SK модульная концепция, модуль охлаждения Blue e, 1,50/1,55 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation
