


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1015.000

# Базовый шкаф AX, нержавеющая сталь

Состояние: 16.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1015.000 - Базовый шкаф AX, нержавеющая сталь

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.



## Функции

Арт. №	AX 1015.000
Материал	Корпус: Нержавеющая сталь Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Корпус с дверью (дверями), угол открывания 130° Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66

## Функции

Type rating согл. UL 50E	Типе 1 Типе 3R Типе 4 Типе 4X Типе 12
IK-код	IK10
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 500 мм Глубина: 210 мм
Толщина материала двери	1,5 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Толщина материала монтажной панели	2 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	350 мм x 475 мм
Кол-во дверей	1
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм Material lock: Цинковое литье под давлением
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11,2 kg
Gross weight	11,95 kg
Код THBЭД	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	АХ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 400x500x210 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный, два поворотных замка

# Одобрения

---

Одобрения

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Объяснения

Декларация о соответствии  
PCF-declaration