


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1015.000

Базовый шкаф AX, нержавеющая сталь

Состояние: 29.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1015.000 - Базовый шкаф AX, нержавеющая сталь

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.



Функции

| | |
|----------------------------------|--|
| Арт. № | AX 1015.000 |
| Материал | Корпус: Нержавеющая сталь Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
| Поверхность | Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная |
| Комплект поставки | Корпус с дверью (дверями), угол открывания 130° Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм |
| Степень защиты NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 66 |

Функции

| | |
|------------------------------------|--|
| Type rating согл. UL 50E | Типе 1 Типе 3R Типе 4 Типе 4X Типе 12 |
| IK-код | IK10 |
| Размер | Ширина: 400 мм Высота: 500 мм Глубина: 210 мм |
| Толщина материала двери | 1,5 мм |
| Толщина материала корпуса | 1,25 мм |
| Толщина материала монтажной панели | 2 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 350 мм x 475 мм |
| Кол-во дверей | 1 |
| Замок | Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм Material lock: Цинковое литье под давлением |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 11,2 kg |
| Gross weight | 11,95 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 41,97 |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Функции

| | |
|-------------------|--|
| Описание продукта | AX компактный распределительный шкаф, ШВГ: 400x500x210 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный, два поворотных замка |
|-------------------|--|

Одобрения

| | |
|------------|--|
| Одобрения | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация о соответствии PCF-declaration |