


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3311.363**

**Конденсаторный блок**

Состояние: 16.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3311.363 - Конденсаторный блок для LCP DX

Блоки конденсатора необходимы для работы LCP на базе хладагента. В зависимости от исполнения, блоки имеют внешний конденсатор и вентилятор, или дополнительный блок естественного охлаждения. Вариант с естественным охлаждением используется для комбинированного варианта LCP DX/FC. Блоки подходят для потолочного и настенного монтажа.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3311.363
Исполнение	Конденсатор
Описание продукта	Блок конденсатора необходим для работы LCP на базе хладагента и включает в себя внешний конденсатор и два вентилятора, скорость вращения которых регулируется в зависимости от давления в контуре охлаждения.
Материал	Листовая сталь, окрашенная
Поверхность	Порошковое покрытие, оцинковка
Цвет	RAL 9003
Комплект поставки	Главный агрегат Вкл. монтажный материал
Макс. мощность охлаждения	20 кВт
Регулирование температуры	Вентилятор с регулированием числа оборотов
Хладагент/объем	Хладагент: R410A Охлаждающая жидкость: -
Размер	Ширина: 2.282 мм Высота: 480 мм Глубина: 508 мм
Полная мощность охлаждения/ кол-во вентиляторных модулей	3
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Упаковка	1 шт.

## ФУНКЦИИ

Вес нетто	65
Gross weight	113
Код ТНВЭД	84189910
EAN	4028177716643
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

## Одобрения

Сертификаты ЕАС