Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





HD 1305.600

Компактный распределительный шкаф HD, однодверный

Состояние: 01.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



HD 1305.600 - Компактный распределительный шкаф HD, однодверный

Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. Наклон крыши вперед 30°. Благодаря синему цвету, уплотнитель отличается от пищевых продуктов.







Функции

Арт. №	HD 1305.600
Исполнение	Hygienic Design: корпус
Product modification	Компактный распределительный шкаф HD, однодверный, с июня 2020 г. оснащен новой монтажной панелью компактного распределительного шкафа АХ.
Материал	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
	Монтажная панель: листовая сталь
	Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
	Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм
	Монтажная панель: оцинкованная
	Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый
	Дверь со вставным уплотнением
	Навеска двери правая, меняется на левую
	Монтажная панель

© Rittal 2025

Функции

Размер	Ширина: 390 мм
	Высота спереди: 550 мм
	Высота сзади: 669 мм
	Глубина: 210 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	330 мм х 475 мм
Угол открытия двери	125°
ІК-код	IK08
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Степень защиты IP согл. МЭК 60	IP 66
529	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3
	NEMA 3X
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 13
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	15
Gross weight	17
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177967458
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025