## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# EB 1546.500 Электрошкафчики EB

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# ЕВ 1546.500 - Электрошкафчики ЕВ

Настенный корпус из листовой стали с дверью и монтажной панелью. Степень защиты IP 66. С шарнирами 180°. Замочный вкладыш заменяется в т. ч. на индивидуальные системы замков.

#### Функции

Арт. №	EB 1546.500
Материал	Корпус и дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью на шарнирах Шарниры 180° Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Монтажная панель
Protection category NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
ІК-код	IK08
Размер	Ширина: 200 мм Высота: 200 мм Глубина: 80 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	175 мм x 185 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Толщина материала двери	1,25 мм
Толщина материала монтажной панели	2 мм

© Rittal 2025

## Функции

Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 1
	Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.16
Gross weight	2.28
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177251717
E-Number Sweden	E3404641
ECLASS 8.0	27180101

# Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	C-UL
	Lloyds Register of Shipping
	UL
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3