Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3312.810

Настенный кондиционер, серия Blue e+ IT

Состояние: 11.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3312.810 - Настенный кондиционер, серия Blue e+ IT

Благодаря технологии Blue e+ решение оптимально соответствует требованиям по энергоэффективному охлаждению IT-стоек. При использовании возможностей IoT-интерфейса производится обмен данными с различными системами, а также мониторинг и управление электропитанием.

Функции

SK 3312.810
настенные
Благодаря технологии Blue e+ решение оптимально соответствует требованиям по энергоэффективному охлаждению IT-стоек. При использовании возможностей IoT-интерфейса производится обмен данными с различными системами, а также мониторинг и управление электропитанием.
Экономия электроэнергии благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов
Further information, instructions and technical data on the individual components listed in this bundle can be found on the relevant item pages
Листовая сталь
RAL 7035
Комплект, состоящий из следующих компонентов: loT-интерфейс (3124.300) Датчик температуры (3124.400) Соединительный кабель (7030.091) Кабельный держатель (7111.350)

© Rittal 2025

Функции

Мощность охлаждения L22 L30	3 000 BT
Номинальное рабочее	110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
напряжение	380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность	1,05 кВт
Тип подключения	Вставной блок клемм подключения
(электрического)	Betablien ener total median return
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Illumino: 450 km
Размер	Ширина: 450 мм Высота: 1.600 мм
	Глубина: 294 мм
	·
Рабочий цикл	100 %
Регулирование температуры	Контроллер е+
Протоколы	OPC-UA
	SNMPv1
	SNMPv2
	SNMPv3
	Modbus/TCP
	TCP/IPv4
	TCP/IPv6
	Radius
	Telnet
	SSH
	FTP
	SFTP
	HTTP
	HTTPS
	NTP
	DHCP
	DNS
	SMTP
	Syslog
	LDAP
Диапазон рабочих температур	-20 °C60 °C
Допустимое давление (р макс.)	25 бар
Диапазон температур хранения	-40 °C70 °C
Диапазон установок	20 °C50 °C

© Rittal 2025 3

Функции

Степень защиты IP согл. EN 60	Внешний контур IP 24
529	Внутренний контур IP 55
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A
	Кол-во: 1,07 кг
	Потенциал голобального потепления (GWP): 631
	CO2 эквивалент (CO2e): 0,68 t
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	69
Gross weight	74.5
Код ТНВЭД	84158200
EAN	4028177944558
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Одобрения

Сертификаты	EAC

© Rittal 2025