


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1588.000

Электрошкафчики КХ

Состояние: 06.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



КХ 1588.000 - Электрошкафчики КХ Нержавеющая сталь

Компактный корпус КХ, электрошкафчик КХ из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса.



Функции

Арт. №	КХ 1588.000
Описание продукта	Компактный корпус КХ, электрошкафчик КХ из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса.
Материал	Корпус: Нержавеющая сталь Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180 Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Монтажная панель Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 65

Функции

Type rating согл. UL 50E	Тип 1 Тип 3R Тип 3RX Тип 4 Тип 4X Тип 12
Размер	Ширина: 380 мм Высота: 300 мм Глубина: 155 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	365 мм x 275 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Толщина материала двери	1,25 мм
Замок	Количество замков: 1
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6,4 kg
Gross weight	6,5 kg
Код ТНВЭД	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	КХ электрошкафчик, ШВГ: 380x300x155 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный, с поворотным замком

Одобрения

Одобрения

Одобрения

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Объяснения

Декларация о соответствии