

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3130.100

# Воздухо-воздушные теплообменники TopTherm

Состояние: 21.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3130.100 - Воздухо-воздушные теплообменники TopTherm настенный с регулятором

Полностью готовый к подключению блок теплообменника для настенной установки с регулировкой и цифровым индикатором температуры.

## Функции

Арт. №	SK 3130.100
Исполнение	настенные
Описание продукта	Воздухо-воздушные теплообменники особо подходят для агрессивных условий окружающей среды, так как внешний и внутренний воздушные контура отделены друг от друга.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полностью готовый к подключению блок Вставной блок клемм подключения Беспотенциальный контакт при превышении температуры Шаблон вырезов Крепежный материал
Удельная тепловая мощность	90 W/K
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур при 50 Гц: 850 м³/ч Внешний контур при 60 Гц: 945 м³/ч внутренний контур при 50 Гц: 850 м³/ч внутренний контур при 60 Гц: 945 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 1,35 А При 60 Гц: 1,8 А
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 1.580 мм Глубина: 215 мм
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А

## Функции

Регулирование температуры	Электронный регулятор с цифровым индикатором (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	-5 °C...55 °C
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	Внутренний контур IP 54 Внешний контур IP 34
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	37,05 kg
Gross weight	39 kg
Код ТНВЭД	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Описание продукта	SK воздухо-воздушный теплообменник TopTherm, настенный с регулятором, 90 Вт/К, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 400 x 1580 x 215 мм

## Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK