### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3185.530

# Настенный кондиционер, серия Blue e+

Состояние: 03.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SK 3185.530 - Настенный кондиционер, серия Blue e+ 1,6 кВт - 5,5 кВт

Energy-efficient Blue e+ wall-mounted cooling units in output categories 1600 W to 5500 W. Average energy savings of 75% can be achieved with speed-regulated components and heat pipe technology. Available in sheet steel and stainless steel versions.



#### Функции

Арт. №	SK 3185.530 настенные	
Исполнение		
Преимущества	Средняя экономия электроэнергии 75 % благодаря	
	компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии	
	тепловых трубок	
	Применение по всему миру благодаря поддержке различных	
	напряжений питания	
	Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и	
	холодильного агрегата благодаря оптимальному охлаждению	
	Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного	
	экрана и наличие внешних интерфейсов	
Product modification	The cover for the connection box to protect the electrical	
	connection to the cooling unit has not been included with the supply	
	since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be	
	ordered as optional accessories.	
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)	
Цвет	RAL 9007	
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano	
	Встроенный электрический испаритель конденсата	
	Вкл. крепежный материал	
	Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)	

# Функции

Опции	Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте loT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.	
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,6 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,6 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,2 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,2 кВт	
Номинальное рабочее напряжение	110 B - 240 B, 1~, 50 Гц/60 Гц 380 B - 480 B, 3~, 50 Гц/60 Гц	
Указание	Соблюдайте инструкции по монтажу. При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями. Only suitable for use in semi-outdoor areas (see instructions for description)	
Указание к арт. №	Допустимые краткосрочные отклонения напряжения: 110 В -10 % (99 В) и 240 В +10 % (264 В) / 380 В -10 % (342 В) и 480 V +6 % (509 В)	
Номинальная мощность	0,7 кВт	
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 895 м³/ч Внутренний контур: 700 м³/ч	
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,96 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,96	
Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) 50/60 Гц	6,4	
Исполнение	настенные	
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 950 мм Глубина: 310 мм	

# Функции

Необходимый монтажный	Ширина выреза: 383 мм
вырез	Высота выреза: 929 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внутренний контур IP 55
Protection category NEMA	UL Type 12 UL Type 3R
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 0,76 кг Потенциал голобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,48 t
Регулирование температуры	Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	-20 °C60 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C70 °C
Operating temperature range of refrigerant circuit (active)	3 °C60 °C
Heat pipe operating temperature range	-20 °C45 °C
Диапазон установок	20 °C50 °C
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,54 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,54 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,61 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,61 кВт
Допустимое давление (р макс.)	24 бар
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	40.3
Gross weight	46.375
Код ТНВЭД	84158200
EAN	4028177934658
E-Number Sweden	E3465318
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855

# Функции

ECLASS 8.0	27180704

# Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)	
Сертификаты	EAC	
Объяснения Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK		