

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3328.544**

**Настенный кондиционер  
TopTherm Blue e, NEMA 4X**

Состояние: 07.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3328.544 - Настенный кондиционер TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 2500 Вт со встроенным е-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата. Степень защиты NEMA 4X.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3328.544
Исполнение	настенные
Описание продукта	Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e со встроенным е-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата. Степень защиты NEMA 4X.
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт е-комфортным контроллером
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Цвет	RAL 7001
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал Встроенный электрический испаритель конденсата

# ФУНКЦИИ

Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,05 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,25 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,35 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,5 кВт
Номинальное рабочее напряжение	400 В, 3~, 50 Гц 460 В, 3~, 60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 2,2 А При 60 Гц: 2,4 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 4,8 А При 60 Гц: 5,5 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 900 м³/ч Внутренний контур: 900 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,25 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,95
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 405 мм Высота: 1.650 мм Глубина: 388 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 0,9 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,57 t
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер ( заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	10 °C...50 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Диапазон установок	20 °C...50 °C

## ФУНКЦИИ

Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,92 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,15 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,15 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,3 кВт
Допустимое давление (р макс.)	28 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат двигателя: 6,3...10 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	91.5
Gross weight	95
Код ТНВЭД	84158200
EAN	4028177384491
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	FCC Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK