


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3188.945

**Настенный кондиционер, серия
Blue e+ Химически-стойкий**

Состояние: 24.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3188.945 - Настенный кондиционер, серия Blue e+ Химически-стойкий 1,6 кВт - 5,5 кВт

Энергоэффективные настенные кондиционеры Blue e+ в химически-стойком исполнении, холодильная мощность от 1600 Вт до 5500 Вт. Благодаря специальному защитному покрытию обеспечивается оптимальная защита компонентов в загрязненной среде – особенно в тех случаях, когда воздух может содержать пары серной кислоты.

ФУНКЦИИ

| | |
|----------------------|--|
| Арт. № | SK 3188.945 |
| Исполнение | настенные chemical |
| Преимущества | <p>Средняя экономия электроэнергии 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок</p> <p>Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания (без перекоммутации) и широкому диапазону температур применения</p> <p>Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря оптимальному охлаждению</p> <p>Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов</p> |
| Product modification | The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories. |
| Области применения | Идеально подходят для применения в местах с содержанием в воздухе паров серной кислоты (например, бумажная, пищевая или химическая промышленность, гальваническое и морское производство) |
| Материал | Листовая сталь |
| Поверхность | Металлические детали и электронные компоненты покрыты прозрачным лаком Элементы контура охлаждения защищены двухкомпонентным полиуретановым покрытием |

ФУНКЦИИ

| | |
|--|--|
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Конденсатор с покрытием RiNano Встроенный электрический испаритель конденсата Вкл. крепежный материал Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) |
| Опции | Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов. |
| Полная мощность охлаждения соглас. DIN EN 14511 | Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 4 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 4 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 3,02 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 3,02 кВт |
| Номинальное рабочее напряжение | 380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц |
| Указание | Соблюдайте инструкции по монтажу. При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями. Only suitable for use in semi-outdoor areas (see instructions for description) |
| Указание к арт. № | Допустимые краткосрочные отклонения напряжения: 380 В -10 % (342 В) и 480 В +5 % (509 В) Утопленный монтаж не возможен |
| Номинальная мощность | 1,45 кВт |
| Мощность (свободного воздушного потока) | Внешний контур: 2.300 м ³ /ч Внутренний контур: 2.300 м ³ /ч |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35 | Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 3,08 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 3,08 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) 50/60 Гц | 6,5 |

ФУНКЦИИ

| | |
|---|--|
| Исполнение | настенные |
| Размер | Ширина: 450 мм Высота: 1.600 мм Глубина: 393 мм |
| Необходимый монтажный вырез | Ширина выреза: 433 мм Высота выреза: 1.579 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | Внутренний контур IP 55 |
| Хладагент/объем | Хладагент: R-513A Кол-во: 1,8 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 1,14 t |
| Регулирование температуры | Контроллер e+ (заводская установка +35 °C) |
| Диапазон рабочих температур | -20 °C...60 °C |
| Диапазон температур хранения | -40 °C...70 °C |
| Operating temperature range of refrigerant circuit (active) | 3 °C...60 °C |
| Heat pipe operating temperature range | -20 °C...45 °C |
| Диапазон установок | 20 °C...50 °C |
| Номинальная мощность Рэл | Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 1,3 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,3 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,28 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,28 кВт |
| Допустимое давление (р макс.) | 24 бар |
| Код ТНВЭД | 84158200 |
| EAN | 4028177935532 |

Одобрения

Одобрения

| | |
|-------------|---|
| Одобрения | IEC CB 30 - KC Korea |
| Сертификаты | EAC |
| Объяснения | Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation Декларация о соответствии UK |