


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3212.230

Воздухо-водяные теплообменники

Состояние: 18.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3212.230 - Воздухо-водяные теплообменники настенные

Классы мощности 375 - 5000 Вт. Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. Удобные возможности монтажа и подключения воды. Возможен наружный или утепленный монтаж.

Функции

Арт. №	SK 3212.230
Исполнение	настенные Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
Описание продукта	Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °С. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утепленный монтаж
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Уплотнение и крепежный материал
Полная мощность охлаждения	L 35 W 10 при 200 л/ч: 0,3 кВт
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 23 Вт При 60 Гц: 27 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,11 А При 60 Гц: 0,13 А
Допустимое давление (р макс.)	1 - 10 бар
Рабочий цикл	100 %
Охлаждающая жидкость	Вода (спецификацию см. в Интернете)
Температура подаваемой воды	1 °С...30 °С
Гидравлические подключения	Муфта для шланга 3/8"

Функции

Диапазон рабочих температур	1 °С...70 °С
Указание	Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером
Размер	Ширина: 150 мм Высота: 300 мм Глубина: 85 мм
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 А
Диапазон установок	20 °С...55 °С
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 55
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3,227 kg
Gross weight	3,427 kg
Код ТНВЭД	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Описание продукта	SK воздухо-водяной теплообменник, настенный, 3 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, гидравлические детали: медь/латунь, ШВГ: 150 x 300 x 85 мм

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии