

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3334.600**

**Чиллеры TopTherm**

Состояние: 14.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3334.600 - Чиллеры TopTherm 1 - 4 kW

Чиллеры TopTherm для потолочного или напольного монтажа удобны и компактны. Они обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды и ее подачу в т. ч. на воздухо-водяные теплообменники. Конденсатор с нанопокрытием в стандартном исполнении.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3334.600
Исполнение	Компактная и модульная конструкция компонентов охлаждения. Насос, подающий охлаждающую жидкость.
Преимущества	Точное поддержание температуры с помощью микропроцессорной техники Сообщения о неисправности выводятся через беспотенциальный контакт Возможность применения по всему миру благодаря двухчастотному исполнению
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Полностью готовый к подключению блок Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 44 (электрика)
Полная мощность охлаждения Tw10 / Tu32	Мощность охлаждения Tw10 Tu32/50 Гц: 3,9 кВт Мощность охлаждения Tw10 Tu32/60 Гц: 4,7 кВт
Полная мощность охлаждения Tw18 / Tu32	Мощность охлаждения Tw18 Tu32/50 Гц: 4,5 кВт Мощность охлаждения Tw18 Tu32/60 Гц: 5,4 кВт
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35	Мощность охлаждения Tw18 Tu35/50 Гц: 4,8 кВт Мощность охлаждения Tw18 Tu35/60 Гц: 5,6 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)	При 50 Гц: 1.785 м <sup>3</sup> /ч При 60 Гц: 1.785 м <sup>3</sup> /ч

# ФУНКЦИИ

Номинальное рабочее напряжение	400 В, 3~, 50 Гц 460 В, 3~, 60 Гц
Размер	Ширина: 602 мм Высота: 676 мм Глубина: 645 мм
Регулирование температуры	Регулирование микроконтроллером (заводская установка +20 °C)
Диапазон рабочих температур	10 °C...43 °C
Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости	10 °C...30 °C
Гистерезис температуры	± 2 К
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 1,5 кг Потенциал голобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,94 t
Объемный расход (охлаждающая жидкость)	При 50 Гц: 20 л/мин
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 2,38 кВт При 60 Гц: 3,24 кВт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 5,6 А При 60 Гц: 6,15 А
Коэффициент мощности охлаждения (EER) 50 Гц Tw18 / Tu35 DIN EN 14511	2,26
Водяной контур	открытый
Гидравлические подключения	G ½" внутренняя резьба
Количество контуров охлаждения	1
Бак	Материал: Пластик ПЭ Объем: 30 л
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	94

## ФУНКЦИИ

---

Gross weight	104
Код ТНВЭД	84186900
EAN	4028177351189
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECCLASS 8.0	27180713

---

## Одобрения

---

Объяснения	Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation
------------	---

---