

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3336.470 Чиллеры Blue e

Состояние: 14.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3336.470 - Чиллеры Blue e 8 - 48 кВт

Чиллеры Blue e в напольном корпусе обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды. Благодаря микроканальной технологии достигается снижение количества хладагента. Интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана и продуманные коммуникационные интерфейсы делают управление и анализ особо удобным. Встроенные функции безопасности в стандартном исполнении обеспечивают максимальную надежность. Кроме того, благодаря стандартным пакетам опций снижается сроки поставки.

## Функции

Арт. №	SK 3336.470
Исполнение	Прочный промышленный стандарт Беспотенциальный контакт для общего сигнала о неисправностях
Преимущества	Снижение количества хладагента благодаря микроканальной технологии Сенсорный дисплей для простой ориентации пользователя Remote monitoring pre-integrated into the base unit Встроенные функции безопасности Сконфигурированные опции
Цвет	Корпус: RAL 7035 Цоколь: RAL 7016
Комплект поставки	Готовый к подключению чиллер Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 44 (электрика)
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35	Мощность охлаждения Tw18 Tu35/50 Гц: 36,5 кВт Мощность охлаждения Tw18 Tu35/60 Гц: 46,6 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)	При 50 Гц: 12.000 м³/ч При 60 Гц: 14.500 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	400 В, 3~, 50 Гц 460 В, 3~, 60 Гц

## Функции

Размер	Ширина: 900 мм Высота: 1.733 мм Глубина: 1.800 мм
Уровень шума	78 dB(A)
Диапазон рабочих температур	10 °C...43 °C
Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости	10 °C: 25 °C
Гистерезис температуры	± 2 K
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 3,9 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 2,46 t
Давление насоса	При 50 Гц: 2,25 бар При 60 Гц: 3,35 бар
Объемный расход (охлаждающая жидкость)	При 50 Гц: 105 л/мин При 60 Гц: 135 л/мин
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 20,55 кВт При 60 Гц: 24,74 кВт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 38,5 А При 60 Гц: 38,7 А
Гидравлические подключения	R 1¼" internal thread
Количество контуров охлаждения	2
Бак	Материал: Stainless steel AISI304 - 1.4301 (V2A) Объем: 185 l
Рабочий вес	660 кг
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	520 kg
Gross weight	560 kg
Код ТНВЭД	84186900
ETIM 9	EC002516

## Функции

---

ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713
Описание продукта	SK чиллер Blue e 36,5/46,6 кВт, 400 В, 3~, 50 Гц, 460 В, 3~, 60 Гц, ШВГ: 900 x 1733 x 1800 мм

---

## Одобрения

---

Объяснения	Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation
------------	---

---