Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3239.110

Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Состояние: 02.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3239.110 - Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Функции

Арт. №	SK 3239.110
Исполнение	настенные
Описание продукта	Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.
Product modification	The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор	Осевой, двигатель с расщепленными полюсами
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)	При 50 Гц: 100 м³/ч При 60 Гц: 115 м³/ч
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)	При 50 Гц: 110 м³/ч При 60 Гц: 125 м³/ч
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во х арт. №)	1 x 3239200: 74/87 м³/ч 2 x 3239200: 84/98 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц

© Rittal 2025

Функции

Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 16,5 Вт
	При 60 Гц: 14,9 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,24 А
	При 60 Гц: 0,18 А
Размер	Ширина: 204 мм
	Высота: 204 мм
Монтажная глубина	90 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 177 мм
	Высота выреза: 177 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
	IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой
	тонкой очистки
	IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA	Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
	Type 3
	Type 3R
	Type 4
	Type 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным
	кожухом
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 А
Указание	Для увеличения пропускной способности можно использовать
	складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для
	использования с фильтрующими вентиляторами,
	потолочными вентиляторами и выходными фильтрами.
	У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое
	подключение производится 2 отдельными жилами (длина
	около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных
	безвинтовых пружинных клемм
Срок службы вентиляторов (L10,	При 50 Гц: 68.200 h
40 °C)	При 60 Гц: 68.200 h
Диапазон рабочих температур	-15 °C55 °C
Диапазон температур хранения	-30 °C70 °C
Уровень шума	
Уровень шума	При 50 Гц: 46 dB(A)

© Rittal 2025 3

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.1
Gross weight	1.219
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177651838
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Одобрения

Одобрения	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025