### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






# SK 3239.810 Blue e+ filter fan

Состояние: 27.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




#### SK 3239.810 - Blue e+ filter fan 9MC

Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.







#### Функции

Арт. №	SK 3239.810
Исполнение	настенные
	эмс
Описание продукта	ЭМС-фильтрующие вентиляторы обеспечивают высокую
	степень экранирования/поглощения и соответствуют уровнк
	требований 2 согл. EN 61587-3.
Преимущества	Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the
	louvred grille
	Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
	Diagonal fan technology achieves more even and constant
	ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability
	Монтаж без использования инструментов
Материал	Пластик
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Complete unit ready to install, including EMC filter mat
Вентилятор	Осевой, двигатель с расщепленными полюсами
Air throughput, unimpeded airflow	При 50 Гц: 100 м³/ч
(with chopped-fibre filter)	При 60 Гц: 115 м³/ч

© Rittal 2025 2

## Функции

Air throughput with matching	При 50 Гц: 75 м³/ч
outlet filter including chopped-fibre filter	При 60 Гц: 86 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 15,4 Вт
	При 60 Гц: 15,8 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,2 А
	При 60 Гц: 0,21 А
Размер	Ширина: 204 мм
	Высота: 204 мм
	Глубина: 105 мм
Монтажная глубина	84 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 177 мм
	Высота выреза: 177 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 с флисовым фильтром
	IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA	Туре 12 с флисовым фильтром
	Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 А
Указание	Для улучшения энергоэффективности и повышения срока
	службы устройств рекомендуется применение регуляторов или
	индикаторов температуры
Диапазон рабочих температур	-15 °C55 °C
Диапазон температур хранения	-30 °C70 °C
Уровень шума	При 50 Гц: 51 dB(A)
	При 60 Гц: 54 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1
Gross weight	1.235
Код ТНВЭД	84145915

© Rittal 2025 3

# Функции

EAN	4028177998155
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Одобрения

Одобрения	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025