

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3241.708 Blue e+ filter fan

Состояние: 13.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3241.708 - Blue e+ filter fan

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 1160 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.



Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | SK 3241.708 |
| Исполнение | настенные |
| Преимущества | Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability Монтаж без использования инструментов |
| Материал | Пластик |
| Цвет | RAL 9005 |
| Комплект поставки | Complete unit ready to install, including pleated filter |
| Вентилятор | Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами |
| Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter) | При 50 Гц: 272 м ³ /ч При 60 Гц: 280 м ³ /ч |
| Air throughput with matching outlet filter including pleated filter | При 50 Гц: 242 м ³ /ч При 60 Гц: 246 м ³ /ч |

Функции

| | |
|---|--|
| Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter) | При 50 Гц: 225 м³/ч При 60 Гц: 245 м³/ч |
| Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter | При 50 Гц: 173 м³/ч При 60 Гц: 187 м³/ч |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Номинальная мощность Pэл | При 50 Гц: 43,2 Вт При 60 Гц: 54,5 Вт |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 0,27 А При 60 Гц: 0,32 А |
| Размер | Ширина: 255 мм Высота: 255 мм Глубина: 129 мм |
| Монтажная глубина | 108 мм |
| Монтажный вырез | Ширина выреза: 224 мм Высота выреза: 224 мм |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом |
| Степень защиты NEMA | Туре 12 с флисовым/складчатым фильтром Туре 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом |
| Входной предохранитель | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А |
| Указание | У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм |
| Диапазон рабочих температур | -30 °С...55 °С |
| Диапазон температур хранения | -30 °С...70 °С |
| Уровень шума | При 50 Гц: 53 dB(A) При 60 Гц: 54 dB(A) |

Функции

| | |
|-------------------|---|
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 2,2 kg |
| Gross weight | 2,413 kg |
| Код ТНВЭД | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Описание продукта | SK Blue e+ fan-and-filter unit, 272/280 m ³ /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 255 x 255 x 129 mm, RAL 9005 |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Объяснения | Декларация о соответствии |