Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3243.118

Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Состояние: 27.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3243.118 - Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Функции

Арт. №	SK 3243.118
Исполнение	настенные
Описание продукта	Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.
Product modification	The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор	Диагональный, 1~ конденсаторный двигатель
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)	При 50 Гц: 540 м³/ч При 60 Гц: 590 м³/ч
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)	При 50 Гц: 625 м³/ч При 60 Гц: 716 м³/ч
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во х арт. №)	1 x 3243208: 405/460 м³/ч 2 x 3243208: 475/520 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц

© Rittal 2025

Функции

При 50 Гц: 75 Вт При 60 Гц: 90 Вт
При 50 Гц: 0,78 А При 60 Гц: 0,8 А
Ширина: 323 мм Высота: 323 мм
118,5 мм
Ширина выреза: 292 мм Высота выреза: 292 мм
IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Туре 12 с флисовым/складчатым фильтром Туре 3 Туре 3R Туре 4 Туре 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 А
Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами. У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
При 50 Гц: 61.000 h При 60 Гц: 59.000 h
-30 °C55 °C
-30 °C55 °C -30 °C70 °C

© Rittal 2025 3

Функции

Упаковка	1 шт.
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177663862
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Одобрения

Одобрения	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025