


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3374.104

Воздухо-водяные теплообменники

Состояние: 14.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3374.104 - Воздухо-водяные теплообменники настенные

Классы мощности 375 - 5000 Вт. Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. Удобные возможности монтажа и подключения воды. Возможен наружный или утепленный монтаж.

Функции

| | |
|--------------------------------|--|
| Арт. № | SK 3374.104 |
| Исполнение | настенные Водопроводящие детали из нержавеющей стали (1.4571) |
| Описание продукта | Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °С. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утепленный монтаж |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Готовый к подключению блок Шаблон вырезов Уплотнение и крепежный материал |
| Полная мощность охлаждения | L 35 W 10 при 400 л/ч: 2,8 кВт |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Номинальная мощность Рэл | При 50 Гц: 169 Вт При 60 Гц: 232 Вт |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 0,57 А При 60 Гц: 0,78 А |
| Допустимое давление (р макс.) | 1: 10 бар |
| Рабочий цикл | 100 % |
| Охлаждающая жидкость | Вода (спецификацию см. в Интернете) |
| Температура подаваемой воды | 1 °С...30 °С |

Функции

| | |
|----------------------------------|--|
| Гидравлические подключения | Муфта для шланга ½" G ¾" наружная резьба |
| Регулирование температуры | Базовый контроллер (заводская установка +35 °C) |
| Диапазон рабочих температур | 1 °C...70 °C |
| Указание | Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером |
| Размер | Ширина: 400 мм Высота: 950 мм Глубина: 145 мм |
| Указание к арт. № | Срок поставки по запросу |
| Входной предохранитель | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А |
| Диапазон установок | 20 °C...55 °C |
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 22,5 kg |
| Gross weight | 24,5 kg |
| Код ТНВЭД | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Описание продукта | SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, 2.8 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basic controller, water-carrying parts: V4A (stainless steel), WHD: 400 x 950 x 145 mm |

Одобрения

Одобрения

CSA

30 - KC Korea

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Объяснения

Декларация о соответствии