


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3383.600**

**Потолочный кондиционер, серия  
TopTherm Blue e**

Состояние: 21.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3383.600 - Потолочный кондиционер, серия TopTherm Blue e Полная мощность охлаждения 0,50 - 4,00 кВт

Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.



## Функции

Арт. №	SK 3383.600
Исполнение	потолочный
Описание продукта	Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.
Преимущества	Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Цвет	RAL 9007
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Встроенный электрический испаритель конденсата Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал

## Функции

Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,09 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,8 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,81 кВт
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Указание	Потолочный кондиционер 3273.500 ввиду низкого уровня шума может также использоваться в офисных помещениях.
Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 3,1 А При 60 Гц: 4,5 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 8,8 А При 60 Гц: 10,1 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 1.600 м <sup>3</sup> /ч Внутренний контур: 491 м <sup>3</sup> /ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,4 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,95
Исполнение	потолочный
Размер	Ширина: 597 мм Высота: 417 мм Глубина: 475 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 0,65 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 631 CO <sub>2</sub> эквивалент (CO <sub>2</sub> e): 0,41 t
Тип подключения (электрического)	Вставной блок клемм подключения
Рабочий цикл	100 %
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	10 °C...55 °C

## Функции

Operating temperature max @60 Hz	53 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Диапазон установок	20 °C...53 °C
Номинальная мощность Pэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,42 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,56 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,48 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,65 кВт
Допустимое давление (p макс.)	28 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 А
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	40 kg
Gross weight	43 kg
Код ТНВЭД	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Описание продукта	SK холодильный агрегат Blue e, потолочный, 1 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, нержавеющая сталь, ШВГ: 597 x 417 x 475 мм

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Объяснения	Декларация о соответствии Declaration of conformity - F-gas regulation Декларация о соответствии UK