
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3245.810 Blue e+ filter fan

Состояние: 26.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




SK 3245.810 - Blue e+ filter fan 9MC

Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.







Функции

SK 3245.810
настенные ЭМС
ЭМС-фильтрующие вентиляторы обеспечивают высокую степень экранирования/поглощения и соответствуют уровню требований 2 согл. EN 61587-3.
Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability Монтаж без использования инструментов
Пластик
RAL 7035
Complete unit ready to install, including EMC filter mat
Диагональный, ЕС-двигатель
При 50 Гц: 931 м³/ч

© Rittal 2025 2

Функции

Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter	При 50 Гц: 728 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 130 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 174,6 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 2,52 А
Размер	Ширина: 323 мм Высота: 323 мм Глубина: 156 мм
Монтажная глубина	136 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 292 мм Высота выреза: 292 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP51 with chopped-fibre filter IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA	Type 12 с флисовым фильтром Type 3, 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
Указание	Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
Диапазон рабочих температур	-25 °C55 °C
Диапазон температур хранения	-25 °C70 °C
Уровень шума	При 50 Гц: 72 dB(A)
Интерфейсы	0 - 10 V/PWM input Speed output
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.2
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177997820
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

© Rittal 2025 3

Функции

ECLASS 8.0 27180716

Одобрения

Одобрения	CSA 30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025