


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3386.540**

**Потолочный кондиционер, серия  
TopTherm Blue e**

Состояние: 04.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3386.540 - Потолочный кондиционер, серия TopTherm Blue e Полная мощность охлаждения 0,50 - 4,00 кВт

Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.



## Функции

|                   |   |
|-------------------|---|
| Арт. №            | SK 3386.540   |
| Исполнение        | потолочный  |
| Описание продукта | Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.  |
| Преимущества      | Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером  |
| Материал          | Листовая сталь  |
| Цвет              | RAL 7035  |
| Комплект поставки | Конденсатор с покрытием RiNano<br>Встроенный электрический испаритель конденсата<br>Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)<br>Шаблон вырезов<br>Крепежный материал |

## Функции

|  |  |
|--|--|
| Полная мощность охлаждения<br>согл. DIN EN 14511             | Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 3 кВт<br>Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 3,3 кВт<br>Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 2,2 кВт<br>Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 2,5 кВт |
| Номинальное рабочее<br>напряжение                            | 400 В, 3~, 50 Гц<br>460 В, 3~, 60 Гц   |
| Указание   | Потолочный кондиционер 3273.500 ввиду низкого уровня шума может также использоваться в офисных помещениях.   |
| Номинальный ток макс.  | При 50 Гц: 3,4 А<br>При 60 Гц: 3,4 А   |
| Пусковой ток (макс.)   | При 50 Гц: 8 А<br>При 60 Гц: 9 А   |
| Мощность (свободного<br>воздушного потока)                   | Внешний контур: 3.450 м³/ч<br>Внутренний контур: 1.280 м³/ч  |
| Коэффициент<br>энергоэффективности (EER)<br>50/60 Гц L35 L35 | Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,29<br>Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,13   |
| Исполнение   | потолочный   |
| Размер   | Ширина: 796 мм<br>Высота: 470 мм<br>Глубина: 580 мм  |
| Степень защиты IP согл. EN 60<br>529                         | Внешний контур IP 34<br>Внутренний контур IP 54  |
| Хладагент/объем  | Хладагент: R-513A<br>Кол-во: 1,6 кг<br>Потенциал глобального потепления (GWP): 631<br>CO2 эквивалент (CO2e): 1,01 t  |
| Тип подключения<br>(электрического)                          | Вставной блок клемм подключения  |
| Рабочий цикл   | 100 %  |
| Регулирование температуры                                    | е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)   |
| Диапазон рабочих температур                                  | 10 °C...55 °C  |
| Диапазон температур хранения                                 | -40 °C...70 °C   |

## Функции

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Диапазон установок            | 20 °C...55 °C  |
| Номинальная мощность Pэл      | Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 1,31 кВт<br>Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,55 кВт<br>Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,49 кВт<br>Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,76 кВт |
| Допустимое давление (p макс.) | 28 бар   |
| Входной предохранитель        | Защитный автомат двигателя: 6,3...10 А   |
| Упаковка                      | 1 шт.  |
| Вес нетто                     | 83,7 kg  |
| Gross weight                  | 84 kg  |
| Код ТНВЭД                     | 84158200   |
| ETIM 9                        | EC000855   |
| ETIM 8                        | EC000855   |
| ECLASS 8.0                    | 27180704   |
| Описание продукта             | SK холодильный агрегат Blue e, потолочный, 3 кВт, 400/460 В, 3~, 50/60 Гц, листовая сталь, ШВГ: 796 x 470 x 580 мм   |

## Одобрения

|            |   |
|------------|---|
| Одобрения  | 30 - KC Korea<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTТА   |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Декларация о соответствии UK |