
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3451.505 Клемма подключения

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 3451.505 - Клемма подключения Push-in

Для подключения круглых проводов.

Функции

Арт. №	SV 3451.505
Преимущества	Не требует обслуживания
	Быстрый монтаж на вставных креплениях
	Клеммный корпус с интегрированными панелями для
	маркировки
	Универсальное подключение проводов
Области применения	Для применение в качестве отвода для токовых шин, шин N
	или РЕ в НКУ, а также в качестве клеммы подключения в
	шкафах со счетчиками.
	Для монтажа на шинах E-Cu или CUPONAL
Принцип действия	Изолированная клемма для подключения без инструментов
	Разблокировка провода с помощью встроенного
	разблокировочного штырька
Материал	Полиамид
	Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7042
Test specification	MЭK 60 999-1
	M9K 60 947-7-1/-2
Подключение проводов,	1,5 - 16 мм²
тонкопроволочных с	
наконечником	
Подключение проводов,	1,5 - 16 мм²
тонкопроволочных без	
наконечника	
Подключение проводов,	1,5 - 16 мм²
многопроволочных	
Подключение проводов,	1,5 - 16 мм²
сплошных	

© Rittal 2025

Функции

Для толщины шин	5 мм
Упаковка	10 шт.
Вес нетто	0.22
Gross weight	0.245
PCF per pack (cradle-to-gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177813977
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Одобрения

Одобрения	ABS
	Lloyds Register of Shipping
	UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3