


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3565.015

Гибкая медная шина

Состояние: 21.05.2024 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3565.015 - Гибкая медная шина

Пластины Cu из электролитной меди F20 высокой степени очистки, длина: 2000 мм/шина.

Функции

Арт. №	SV 3565.015
Материал	Пластины Cu: твердая медь высокой чистоты F20 Изоляция: высокостойкая виниловая смесь, растяжение 370 %, температура: -30 °C...+105 °C, негорючесть согласно UL-94 V0, прочность на пробой: 20 кВ/мм
Длина	2 000 мм
Rated current for temperature increase 50 K	165 A
Rated current for temperature increase 30 K	125 A
Rated current for temperature increase 70 K	195 A
Указание	Конструкция = количество пластин x ширина пластины x толщина пластины Могут быть индивидуально укорочены Суммирование температуры окружающего воздуха и превышения температуры дает температуру гибкой шины из полосовой меди. Пример: 3565.000 имеет нагрузку в 180 A, т. е. температура повышается на 30 K. При температуре окружающего воздуха 35 °C образуется температуру провода в 35 °C + 30 K = 65 °C.
Исполнение пластинчатой плоской меди	Кол-во пластин: 8 Ширина пластин: 6 мм Толщина пластин: 0,5 мм
Упаковка	1 шт.
Вес	0,93 кг
Доля меди (кг / штук)	0.43

Функции

Код ТНВЭД	74071000
EAN	4028177666726
ETIM 7.0	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Одобрения

Одобрения	C-UR UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии