


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.508

Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e UL Type 3R/4

Состояние: 05.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.508 - Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 кВт

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 2500 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата (от 1000 Вт), степень защиты UL Type 3R/4, 12.



Функции

Арт. №	SK 3303.508
Исполнение	настенные
Описание продукта	Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата. Степень защиты UL Type 3R/4, 12.
Преимущества	Подходит для наружной установки Технология Blue e Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Конденсатор с покрытием RiNano Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения) Шаблон вырезов Крепежный материал

Функции

Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511	Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 0,44 кВт Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,5 кВт Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,23 кВт Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,32 кВт
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 2,6 А При 60 Гц: 2,6 А
Пусковой ток (макс.)	При 50 Гц: 5,1 А При 60 Гц: 6,4 А
Мощность (свободного воздушного потока)	Внешний контур: 315 м³/ч Внутренний контур: 265 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35	Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,13 Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,22
Исполнение	настенные
Размер	Ширина: 285 мм Высота: 620 мм Глубина: 298 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	Внешний контур IP 34 Внутренний контур IP 56
Protection category NEMA	UL Type 3R UL Type 4 UL Type 12
Хладагент/объем	Хладагент: R-513A Кол-во: 0,17 кг Потенциал глобального потепления (GWP): 631 CO2 эквивалент (CO2e): 0,11 t
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур	-20 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C

Функции

Рабочая температура	Режим охлаждения компрессора при температуре окружающей среды от +10 °С. В диапазоне температур от -20 °С до +10 °С активен только внутренний вентилятор.
Диапазон температур хранения	-40 °С...70 °С
Диапазон установок	20 °С...50 °С
Номинальная мощность Рэл	Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,35 кВт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,41 кВт Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,45 кВт Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,48 кВт
Допустимое давление (р макс.)	28 бар
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 А
Указание к арт. №	без встроенного испарителя конденсата
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	28,5 kg
Gross weight	38,5 kg
Код ТНВЭД	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Описание продукта	SK холодильный агрегат Blue e, настенный, UL Type 3R/4, 0,44 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, листовая сталь, ШВГ: 285 x 620 x 298 мм

Одобрения

Одобрения	C-UL UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTТА
-----------	--

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

Declaration of conformity - F-gas regulation

Декларация о соответствии UK