


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.061

Зажимная рама

Состояние: 12.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.061 - Зажимная рама

Параллельная обработка корпусов в зоне обработки объемных деталей у центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT обеспечивает малые затраты на переоснастку и повышенную производительность.

Функции

Арт. №	AS 4050.061
Исполнение	Пневматическое фиксирующее устройство
Описание продукта	Позволяет параллельную обработку корпусов при обработке объемных деталей с помощью центров обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	4
Указание	Применение зажимной рамы (арт. № 4050.080) на центре обработки BC (арт. № 4050.230) возможно исключительно в двухдверном варианте.
Подходит для арт. №	4050.107 4050.108 4050.230 4055.920 4055.921 4055.925 4055.926
Suitable for	Perforex BC 1007 HS Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S
Dimensions of clampable enclosures max.	Ширина: 200 мм Высота: 300 мм Глубина: 300 мм

Функции

Dimensions of clampable enclosures min.	Ширина: 90 мм Высота: 70 мм Глубина: 70 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	25 kg
Gross weight	25 kg
Код ТНВЭД	84669360
ETIM 9	ЕС003010
ETIM 8	ЕС003010
ECLASS 8.0	36609190
Описание продукта	Зажимная рама ВС 1007/1008/2014, объемные детали мин. 85x70x70 /макс. 200x300x300мм