

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.062

Зажимная рама

Состояние: 31.07.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.062 - Зажимная рама

Параллельная обработка корпусов в зоне обработки объемных деталей у центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT обеспечивает малые затраты на переоснастку и повышенную производительность.

Функции

Арт. №	AS 4050.062
Исполнение	Пневматическое фиксирующее устройство
Описание продукта	Позволяет параллельную обработку корпусов при обработке объемных деталей с помощью центров обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	3
Указание	Применение зажимной рамы (арт. № 4050.080) на центре обработки BC (арт. № 4050.230) возможно исключительно в двухдверном варианте.
Подходит для арт. №	4050.107 4050.108 4050.230 4055.920 4055.921 4055.925 4055.926
Suitable for	Perforex BC 1007 HS Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S
Dimensions of clampable enclosures max.	Ширина: 370 мм Высота: 440 мм Глубина: 600 мм

Функции

Dimensions of clampable enclosures min.	Ширина: 90 мм Высота: 90 мм Глубина: 90 мм
---	--

Упаковка	1 шт.
----------	-------

Вес нетто	25
-----------	----

Gross weight	25
--------------	----

Код ТНВЭД	84669360
-----------	----------

EAN	4028177804326
-----	---------------

ETIM 9	ЕС003010
--------	----------

ETIM 8	ЕС003010
--------	----------

ECLASS 8.0	36609190
------------	----------
