


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.081

Зажимная рама

Состояние: 03.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.081 - Зажимная рама

Параллельная обработка корпусов в зоне обработки объемных деталей у центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT обеспечивает малые затраты на переоснастку и повышенную производительность.

Функции

Арт. №	AS 4050.081
Исполнение	Пневматическое фиксирующее устройство
Описание продукта	Позволяет параллельную обработку корпусов при обработке объемных деталей с помощью центров обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	4
Указание	Применение зажимной рамы (арт. № 4050.080) на центре обработки BC (арт. № 4050.230) возможно исключительно в двухдверном варианте.
Подходит для арт. №	4050.108 4050.230 4055.925 4055.926 4055.921 4055.920
Suitable for	Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S
Dimensions of clampable enclosures max.	Ширина: 400 мм Высота: 400 мм Глубина: 400 мм
Dimensions of clampable enclosures min.	Ширина: 150 мм Высота: 150 мм Глубина: 80 мм

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	25 kg
Gross weight	25 kg
Код ТНВЭД	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Описание продукта	Зажимная рама BC 1008/2014, объемные детали мин. 150x150x80 /макс. 400x400x400мм, для BC 1008