Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.437

Гильотина для резки несущих шин MC3

Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4050.437 - Гильотина для резки несущих шин МС3

Ручная гильотина для чистой резки C-образных профильных шин 30/15, а также несущих шин TS 35/7,5 и TS 35/15. Необходимая длина шины может быть точно настроена с помощью линейки (мм/дюймы) и регулируемого упора. Для монтажа на столешнице.



Функции

Арт. №	AS 4050.437
Описание продукта	Ручная гильотина для чистой резки С-образных профильных шин 30/15, а также несущих шин TS 35/7,5 и TS 35/15. Необходимая длина шины может быть точно настроена с помощью линейки (мм/дюймы) и регулируемого упора. Для монтажа на столешнице.
Преимущества	Экономичная ручная резка профильных и несущих шин Упрощение резки профильных и несущих шин по сравнением с отпиливанием вручную Отрезка без заусенцев с помощью рычага, без большого усилия Не требует обслуживания, долгий срок службы
Занимаемая площадь	Ширина: 1.343 мм Высота: 1.162 мм Глубина: 312 мм
Обрабатываемый материал	Листовая сталь Алюминий Медь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	15
Gross weight	16.15

© Rittal 2025 2

Функции

Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177954021
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890

© Rittal 2025 3