


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.455

Полуавтомат для резки проводов С8+

Состояние: 05.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.455 - Полуавтомат для резки проводов C8+

Полуавтомат для отрезки проводов до индивидуально настраиваемого размера.



Функции

Арт. №	AS 4050.455
Исполнение	С панелью управления Функция Stop & Go
Описание продукта	Полуавтомат для отрезки проводов до индивидуально настраиваемого размера.
Преимущества	Удобная эксплуатация Простой ввод проводов Простой доступ к роликам подачи Совместимость с ПК Возможна резка с интерфейсом с САЕ-данными Поддержка процесса маркировки проводов путем отображения места подключения на дисплее Простая передача проектов и запросов на полуавтомат для резки проводов C8+
Технические характеристики	Отдельный провод тонкопроволочный 0,08 - 10 мм ² (AWG 28 - 8) Отдельный провод однопроволочный 0,08 - 2,5 мм ² (AWG 28 - 14) Для длины провода 1 - 99999 мм Скорость подачи 0 - 1,5 м/с Регулируемая сила нажатия роликов подачи Привод постоянного тока Длина подачи 27 мм (1,06 дюйма)

Функции

Комплект поставки	Полуавтомат для резки проводов C8+ Кабель подключения со штекером Подключение CAE-данных Установочный CD
Интерфейсы	Eplan Pro Panel CAE-данные
Размер	Ширина: 380 мм Высота: 470 мм Глубина: 360 мм
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц
Кажущаяся мощность	240 VA
Тактовое время	2 s
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	19,74 kg
Gross weight	20,74 kg
Код ТНВЭД	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Описание продукта	Полуавтомат для резки проводов C 8+, для проводов диаметром до 8мм,