## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4050.456 Полуавтомат для обжима RC

Состояние: 30.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### AS 4050.456 - Полуавтомат для обжима RC

Электропневматический автомат для обжима с 5-секционным магазином для обработки изолированных кабельных наконечников различных сечений на ленте.

#### Функции

Арт. №	AS 4050.456
Исполнение	Сенсорный дисплей Выбор сечения провода с помощью сенсорного экрана Несущий элемент комплектуется макс. 23 000 кабельными наконечниками
Описание продукта	
Преимущества	Простое управление Надежная и быстрая обработка изолированных кабельных наконечников Сокращение времени настройки благодаря автоматической смене инструмента Простая и последовательная комплектация Не требуется смены кабельных наконечников благодаря комплектации 5 видами наконечников
Технические характеристики	Диапазон обжима 0,5 - 2,5 мм² (AWG 20 - 14) Длина обжима 8 и 10 мм Длина подачи 27 мм (1,06 дюйма)
Указание	Стандартная форма обжима трапециедальная, прочие по запросу
Размер	Ширина: 335 мм Высота: 565 мм Глубина: 485 мм
Подключение сжатого воздуха	5,5 бар
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Кажущаяся мощность	16 VA
Обжим	трапециедальный

© Rittal 2025

### Функции

Тактовое время	2 s
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	24.8
Gross weight	25.4
Код ТНВЭД	84624900
EAN	4028177930865
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101

© Rittal 2025 3