

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.555

Cutting Terminal CT

Состояние: 11.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4050.555 - Cutting Terminal CT

Cut wiring ducts, cable duct covers and support rails to the precise required length with our Cutting Terminal CT cutting centre. Designed specifically for one-off and small-scale manufacturing.



ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4050.555
Исполнение	Modern operating solution with 21.5" full-HD multitouch monitor, Terra mini-PC with i5 processor For support rails including punching function for slots and transverse holes Пять размеров DIN-рейки в одной кулисе Cutting Terminal CT H
Преимущества	Быстрая, точная и надежная работа Простота использования Удобная и безопасная эксплуатация Аккуратная резка благодаря высокоэффективному инструменту Значительная экономия времени по сравнению с ручной резкой Очень малые затраты благодаря оптимизации резки Автоматическое освобождение упора в процессе резки
Комплект поставки	Cutting Terminal CT H Элемент управления
Области применения	hydraulic cutting to length
Обрабатываемый материал	Сталь Алюминий Медь Пластик

ФУНКЦИИ

Опции машины	Принтер этикеток 4050.557 Система полок 4050.558
Интерфейсы	Data imports from Eplan Pro Panel via the RiPanel Processing Center Data import of CSV lists
Указание	Wiring ducts and cable duct covers are cut to size manually.
Занимаемая площадь	Ширина: 4.000 мм Высота: 1.850 мм Глубина: 673 мм
Макс. обрабатываемая высота кабельного канала	100 мм
Макс. обрабатываемая ширина кабельного канала	125 мм
Управляющее напряжение (DC)	24 В
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц
Тип несущих шин	DIN-рейки NS 15 (согл. EN 60 715) DIN-рейки NS 35/15 (согл. EN 60 715) DIN-рейки NS 35/7,5 (согл. EN 60 715) Токовые шины NLS-CU 3/10 C rails 34 x 15 (to EN 60715)
Для толщины стенки (макс.)	2,5 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	270
Gross weight	270
Код ТНВЭД	84623290
EAN	4028177027169