


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.887**

**Циркулярная фреза для  
нарезания резьбы**

Состояние: 27.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.887 - Циркулярная фреза для нарезания резьбы

Фреза для нарезания метрической резьбы для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.

## Функции

Арт. №	AS 4050.887
Описание продукта	Фреза для нарезания метрической резьбы для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
Технические характеристики	Shaft diameter 12 mm Cutting diameter 10 mm Pitch 1.5 mm Flank angle 60° Cutting length 20 mm Overall length 85 mm
Для резьбы	M12 - M64
Стандарты	DIN 13-1 метрическая ISO-резьба
Обрабатываемый материал	Сталь Нержавеющая сталь Литой алюминий Пластик Медь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,124 kg
Gross weight	0,124 kg
Код ТНВЭД	82077031
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Описание продукта	Циркулярная фреза, 10x1,5, 12мм