

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.010

Ручной гидравлический пресс

Состояние: 10.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.010 - Ручной гидравлический пресс

Для штамповки круглых, квадратных и прямоугольных вырезов.



ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4055.010
Исполнение	с повернутой на 90° и вращаемой на 360° цилиндрической головкой
Описание продукта	Для штамповки круглых, квадратных и прямоугольных вырезов.
Преимущества	Увеличение срока службы инструмента благодаря встроенному клапану избыточного давления
Материал	Алюминий
Комплект поставки	Ручной гидравлический пресс Гидравлический винт Ø 19 мм Гидравлический винт Ø 9,5/19 мм Сверло черновое HSS Ø 11 мм Набор распорных втулок (3-компонентный) Пластиковый футляр
Привод в действие, гидравлический	Круглые вырезы до Ø 82 мм Прямоугольные вырезы 46 x 86 мм Штамповочное усилие 75 кН Макс. рабочее давление 680 бар/9850 psi Hole punch, square, up to 92 x 92 mm
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.3
Gross weight	3.36

ФУНКЦИИ

Код ТНВЭД 84678900

EAN 4028177807914

ETIM 9 EC001085

ETIM 8 EC001085

ECLASS 8.0 21049046