Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.070

Ручной гидравлический пресс в наборе M16 - M63

Состояние: 03.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4055.070 - Ручной гидравлический пресс в наборе M16 - M63

Manual hydraulic punch in a practical set with hole punches for sheet steel. Maximum machinable material thickness 2 or 3 mm.

Функции

Арт. №	AS 4055.070
Исполнение	This set includes the standard hole punches M16 to M63
Описание продукта	
Преимущества	Увеличение срока службы инструмента благодаря
	встроенному клапану избыточного давления
Комплект поставки	Ручной гидравлический пресс, прямой
	7 штампов с тройным сегментированием
	Гидравлический винт Ø 19 мм
	Гидравлический винт Ø 9,5/19 мм
	Сверло черновое HSS Ø 10 мм
	Набор распорных втулок (3-компонентный)
	Пластиковый футляр
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой	2 мм
листовой стали	2 мм
	2 мм
	3 мм
Ø выреза	16,2 мм
	20,4 мм
	25,4 мм
	32,5 мм
	40,5 мм
	50,5 мм
	63,5 мм

© Rittal 2025

Функции

Для резьбы	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
	M63
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5.3
Gross weight	5.34
Код ТНВЭД	82034000
EAN	4028177807945
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046

© Rittal 2025 3