


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.070**

**Ручной гидравлический пресс в наборе М16 - М63**

Состояние: 09.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.070 - Ручной гидравлический пресс в наборе M16 - M63

Manual hydraulic punch in a practical set with hole punches for sheet steel. Maximum machinable material thickness 2 or 3 mm.

## Функции

Арт. №	AS 4055.070
Исполнение	This set includes the standard hole punches M16 to M63
Описание продукта	
Преимущества	Увеличение срока службы инструмента благодаря встроенному клапану избыточного давления
Комплект поставки	Ручной гидравлический пресс, прямой 7 штампов с тройным сегментированием Гидравлический винт Ø 19 мм Гидравлический винт Ø 9,5/19 мм Сверло черновое HSS Ø 10 мм Набор распорных втулок (3-компонентный) Пластиковый футляр
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	2 мм 2 мм 2 мм 3 мм 3 мм 3 мм 3 мм
Ø выреза	16,2 мм 20,4 мм 25,4 мм 32,5 мм 40,5 мм 50,5 мм 63,5 мм

## Функции

Для резьбы	M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5,3 kg
Gross weight	5,34 kg
Код ТНВЭД	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Описание продукта	Ручной гидравлический пресс в наборе, прямой M16,20,25,32,40,50,63 мм, с футляром, 7 штампов M 16 - M 63, вкл. комплектующие