


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.080

Ручной гидравлический пресс в наборе М16 - М40

Состояние: 03.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.080 - Ручной гидравлический пресс в наборе M16 - M40

Manual hydraulic punch in a practical set with hole punches for sheet steel. Maximum machinable material thickness 2 or 3 mm.

Функции

Арт. №	AS 4055.080
Исполнение	с повернутой на 90° и вращаемой на 360° цилиндрической головкой
Описание продукта	
Преимущества	Увеличение срока службы инструмента благодаря встроенному клапану избыточного давления
Комплект поставки	Ручной гидравлический пресс 5 штампов с тройным сегментированием Гидравлический винт Ø 19 мм Гидравлический винт Ø 9,5/19 мм Сверло черновое HSS Ø 10 мм Набор распорных втулок (3-компонентный) Пластиковый футляр
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	2 мм 2 мм 2 мм 3 мм 3 мм
Ø выреза	16,2 мм 20,4 мм 25,4 мм 32,5 мм 40,5 мм

Функции

Для резьбы	M16 M20 M25 M32 M40
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4,1 kg
Gross weight	4,16 kg
Код ТНВЭД	84678900
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Описание продукта	Ручной гидравлический пресс в наборе, 90° M16,20,25,32,40 мм, с футляром, 5 штампов M 16 - M 40, вкл. комплектующие