


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.116**

**Штамп тристар круглый**

Состояние: 09.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.116 - Штамп тристар круглый для нержавеющей стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

## Функции

Арт. №	AS 4055.116
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Комплект поставки	Матрица Пуансон
Обрабатываемый материал	Нержавеющая сталь
Макс. толщина обрабатываемой нержавеющей стали	2 мм
Ø выреза	16,2 мм
Для резьбы	M16
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Прижимной винт (Ø x L)	11,1 x 60 мм
Прижимной винт для гидравлического прессы Ø	11,1 мм 19 см
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,043 kg
Gross weight	0,059 kg
Код ТНВЭД	82073010
ETIM 9	EC000156

## Функции

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Описание продукта	Шкаф тристар круглый, для материала нержавеющей стали, M16, Ø выреза 16,2 м