


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.122**

**Штамп тристар круглый**

Состояние: 18.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.122 - Штамп тристар круглый для нержавеющей стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

## Функции

Арт. №	AS 4055.122
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Комплект поставки	Матрица Пуансон
Обрабатываемый материал	Нержавеющая сталь
Макс. толщина обрабатываемой нержавеющей стали	2 мм
Ø выреза	22,5 мм
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Прижимной винт (Ø x L)	11,1 x 60 мм
Прижимной винт для гидравлического прессы Ø	11,1 мм 19 см
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,093 kg
Gross weight	0,113 kg
Код ТНВЭД	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Функции

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Описание продукта

Шкаф тристар круглый, для материала нержавеющей сталь, PG 16, Ø выреза 22,5 мм