

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.140

Штамп тристар круглый

Состояние: 22.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.140 - Штамп тристар круглый для нержавеющей стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4055.140
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Комплект поставки	Матрица Пуансон
Обрабатываемый материал	Нержавеющая сталь
Макс. толщина обрабатываемой нержавеющей стали	2,5 мм
Ø выреза	40,5 мм
Для резьбы	M40
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Прижимной винт (Ø x L)	19 x 75 мм
Прижимной винт для гидравлического пресса Ø	19 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.386
Gross weight	0.417
Код ТНВЭД	82073010
EAN	4028177808089

ФУНКЦИИ

ETIM 9 EC000156

ETIM 8 EC000156

ECLASS 8.0 21049047