

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.232

Штамп круглый

Состояние: 02.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.232 - Штамп круглый для листовой стали

Для штамповки круглых вырезов

Функции

Арт. №	AS 4055.232
Исполнение	С 3 режущими кромками
Комплект поставки	Матрица Пуансон Прижимной винт без подшипника
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	2 мм
Ø выреза	32,5 мм
Для резьбы	M32
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Прижимной винт (Ø x L)	9,5 x 50 мм
Прижимной винт для гидравлического прессы Ø	9,5 мм 19 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,219 kg
Gross weight	0,242 kg
Код ТНВЭД	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Функции

ECLASS 8.0

21049047

Описание продукта

Штамп круглый, для материала листовая сталь, М32, Ø выреза
32,5 мм