

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.240**

**Штамп круглый**

Состояние: 30.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.240 - Штамп круглый для листовой стали

Для штамповки круглых вырезов

## Функции

Арт. №	AS 4055.240
Исполнение	С 3 режущими кромками
Комплект поставки	Матрица Пуансон Прижимной винт без подшипника
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	3 мм
Ø выреза	40,5 мм
Для резьбы	M40
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющей сталь
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Прижимной винт (Ø x L)	19 x 55 мм
Прижимной винт для гидравлического прессы Ø	19 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,522 kg
Gross weight	0,554 kg
Код ТНВЭД	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

## Функции

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Описание продукта

Штамп круглый, для материала листовая сталь, М40, Ø выреза  
40,5 мм