Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.







AS 4055.240 Штамп круглый

Состояние: 09.09.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4055.240 - Штамп круглый для листовой стали

Для штамповки круглых вырезов

Функции

Арт. №	AS 4055.240
Исполнение	С 3 режущими кромками
Комплект поставки	Матрица Пуансон Прижимной винт без подшипника
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	3 мм
Ø выреза	40,5 мм
Для резьбы	M40
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Прижимной винт (Ø x L)	19 х 55 мм
Прижимной винт для гидравлического пресса Ø	19 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.522
Gross weight	0.554
Код ТНВЭД	82073010
EAN	4028177808300
ETIM 9	EC000156

© Rittal 2025

Функции

ETIM 8	EC000156	
ECLASS 8.0	21049047	

© Rittal 2025 3