

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.473

## Штамп Sub-D

Состояние: 15.12.2025 (Источник: [ittal.com/kz-ru](http://ittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.473 - Штамп Sub-D для листовой и нержавеющей стали

Для штамповки прямоугольных вырезов для разъемов

## ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4055.473
Описание продукта	Для штамповки прямоугольных вырезов для разъемов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
Преимущества	С боковым вырезом для стружки Заклинивания матрицы не происходит В качестве прижимных болтов используются различные оси для пуансона и матрицы.
Комплект поставки	Матрица Пуансон Прижимной болт Контргайка Прижимная гайка с подшипником Адаптер для гидравлики Пластиковый футляр
Обрабатываемый материал	Листовая сталь Нержавеющая сталь
Макс. толщина обрабатываемой нержавеющей стали	1,25 мм
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	1,75 мм
∅ выреза	58,4 x 11,3 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.695
Gross weight	0.873
Код ТНВЭД	82073010
EAN	4028177808584

# ФУНКЦИИ

ECLASS 8.0

21049047