

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.520

Штамп тристар круглый

Состояние: 01.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.520 - Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

Функции

Арт. №	AS 4055.520
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	
Комплект поставки	Матрица Пуансон
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	2 мм
Ø выреза	20,4 мм
Для резьбы	M20
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Прижимной винт (Ø x L)	9,5 x 50 мм
Прижимной винт для гидравлического прессы Ø	9,5 мм 19 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,075 kg
Gross weight	0,095 kg
Код ТНВЭД	82073010

Функции

ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Описание продукта	Шкаф тристар круглый, для материала листовая сталь, M20, PG 13, Ø выреза 20,4 мм