Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.528 Штамп тристар круглый

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4055.528 - Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

Функции

| Арт. № | AS 4055.528 | |
|--|--|--|
| Исполнение | С тройным сегментированием | |
| Описание продукта | | |
| Комплект поставки | Матрица | |
| | Пуансон | |
| Обрабатываемый материал | Листовая сталь | |
| Макс. толщина обрабатываемой листовой стали | 2 мм | |
| Ø выреза | 28,3 мм | |
| Указание | При работе с помощью гаечного ключа необходимы | |
| | прижимные винты с подшипниками | |
| | Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь | |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661 | |
| Прижимной винт (Ø x L) | 9,5 х 50 мм | |
| Прижимной винт для | 9,5 мм | |
| гидравлического пресса Ø | 19 мм | |
| Упаковка | 1 шт. | |
| Вес нетто | 0.143 | |
| Gross weight | 0.167 | |
| Код ТНВЭД | 82073010 | |
| EAN | 4028177808690 | |

© Rittal 2025

Функции

| ETIM 9 | EC000156 | |
|------------|----------|--|
| ETIM 8 | EC000156 | |
| ECLASS 8.0 | 21049047 | |

© Rittal 2025 3