

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.528

Штамп тристар круглый

Состояние: 05.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.528 - Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

Функции

Арт. №	AS 4055.528
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	
Комплект поставки	Матрица Пуансон
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	2 мм
Ø выреза	28,3 мм
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющей сталь
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Прижимной винт (Ø x L)	9,5 x 50 мм
Прижимной винт для гидравлического прессы Ø	9,5 мм 19 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,143 kg
Gross weight	0,167 kg
Код ТНВЭД	82073010
ETIM 9	EC000156

Функции

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Описание продукта	Штамп тристар круглый, для материала листовая сталь, PG 21, Ø выреза 28,3 мм