


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.532

Штамп тристар круглый

Состояние: 02.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.532 - Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

Функции

Арт. №	AS 4055.532
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	
Комплект поставки	Матрица Пуансон
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	3 мм
Ø выреза	32,5 мм
Для резьбы	M32
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Прижимной винт (Ø x L)	19 x 55 мм
Прижимной винт для гидравлического прессы Ø	19 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,2 kg
Gross weight	0,22 kg
Код ТНВЭД	82073010

Функции

ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Описание продукта	Штамп тристар круглый, для материала листовая сталь, М32, Ø выреза 32,5 мм