

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.547

Штамп тристар круглый

Состояние: 10.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.547 - Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием

Для штамповки круглых вырезов

Функции

Арт. №	AS 4055.547
Исполнение	С тройным сегментированием
Описание продукта	
Комплект поставки	Матрица Пуансон
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	3 мм
Ø выреза	47 мм
Указание	При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками Прочие размеры, см. штамп тристар круглый, нержавеющая сталь
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Прижимной винт ($\emptyset \times L$)	19 x 75 мм
Прижимной винт для гидравлического пресса Ø	19 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.467
Gross weight	0.509
Код ТНВЭД	82073010
EAN	4028177808768

ФУНКЦИИ

ETIM 9 EC000156

ETIM 8 EC000156

ECLASS 8.0 21049047